

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



Stock #68-172 FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕ €109,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€109,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.00 +0.0/-0.2

Distance Focale EFL (mm):
50.00

Substrat: ☐
[Fused Silica](#) (Corning 7980)

f#:
2.00

Ouverture Numérique NA: 0.25
Traitement: Uncoated
Type: Cylinder Lens, Plano-Convex
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 200 - 2200
Distance Focale Arrière BFL (mm): 46.58
Épaisseur Centrale CT (mm): 5.00
Tolérance Épaisseur Centrale (mm): ±0.1
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.29
Tolérance Distance Focale (%): ±3
Rayon R (mm): 22.93
Qualité de Surface: 40-20
Tolérance Angle de Bord (arcmin): 15.00

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner

