

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



Stock #68-173 FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS



1



€109,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€109,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.00 +0.0/-0.2

Distance Focale EFL (mm):
75.00

Substrat: ☐
[Fused Silica](#) (Corning 7980)

f#:
3.00

Ouverture Numérique NA: 0.17
Traitement: Uncoated
Type: Cylinder Lens, Plano-Convex
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 200 - 2200
Distance Focale Arrière BFL (mm): 72.60
Épaisseur Centrale CT (mm): 3.50
Tolérance Épaisseur Centrale (mm): ±0.1
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.15
Tolérance Distance Focale (%): ±3
Rayon R (mm): 34.39
Qualité de Surface: 40-20
Tolérance Angle de Bord (arcmin): 15.00

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner

