

TECHSPEC® 25mm Dia x -50 DF, VIS 0° bords noircis, Lentille PCV



Stock **#47-912-INK** 3-5 JOURS
[D'autres traitements](#)

- 1 + **€54,50**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9
€54,50
Qté 10+
€49,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.00 ±0.025

Distance Focale EFL (mm):

-50.00
Substrat: ☐ N-BK7
f#: 2.00
Ouverture Numérique NA: 0.25
Traitement: VIS 0° (425-675nm)
Type: Plano-Concave Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 425 - 675
Distance Focale Arrière BFL (mm): -52.31
Biseau: Protective bevel as needed
Épaisseur Centrale CT (mm): 3.50
Tolérance Épaisseur Centrale (mm): ±0.10
Centrage (arcmin): <1
Ouverture Utile CA (mm): 24.00
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Épaisseur au Bord ET (mm): 6.33
Longueur d'Onde à la Focale Donnée (nm): 587.6
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Rayon R₁ (mm): -25.84
Qualité de Surface: 40-20
Damage Threshold, By Design: ☐ 5 J/cm ² @ 532nm, 10ns
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner