

TECHSPEC® Objectif à Distance Focale Fixe 1,1" Série HPr, 25 mm f/2,0



25mm HPr Series Lens

Stock **#36-519** 3-4 JOURS



1



€725,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€725,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Option Iris:
Fixed

Longueur (mm):
48.23

Filetage Filtre:
M34 x0.50 with required adapter [#11-610](#)

Diamètre Max. (mm):
29.2

Poids (g):

78
Max. Protrusion Derrière (mm): 4.48
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1": 86.1mm - 28.4°
Cercle Image Max. (mm): 17.60
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.0347
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.: 95.9mm - 31.3°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1,1": 95.9mm - 31.3°
Nombre d'Éléments (Groupes): 7 (6)
Front Thread: M27.5 x0.5 (Female)
Type: Fixed Focal Length Lens
Distance Focale FL (mm): 25.00
Grossissement Primaire PMAG: 0.155
Taille maximale du capteur: 1.1"
Distance de Travail (mm): 150 - ∞
Monture: C-Mount
Ouverture (f/#): f/2.0
Traitement: λ/4 MgF ₂
Spécification du Traitement: λ/4 MgF ₂
Position de la Pupille d'Entrée (mm): 28.11
Plan Principal de l'Espace Objet (mm): 34.43
Plan Principal de l'Espace Image (mm): -13.27
Champs de Vision, Format de Capteur max.: Horizontal: 92.6mm - 31.1° Vertical: 68.9mm - 23.6° Diagonal: 117.4mm - 38.3°
Distorsion maximum (%): 0.1
Position de la Pupille de Sortie (mm): -21.69
Distance de Travail Optimale (mm): 150 - ∞
Lens Wavelength Range: VIS
Température de Stockage (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner