


In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Hole Guage

Stock #39-457 3-4 JOURS

-

1

+

€67,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-4
€67,00
Qté 5+
€62,90
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement
Diamètre (mm): 27.00 ±0.05
Tolérance Angulaire (arcsec): ±1
Épaisseur de Ligne (µm): 25.00

Qualité de Surface: 60-40
Épaisseur (mm): 2.28
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.127
Type: Metric Hole Gauge
Précision Linéaire (µm): ±2
Biseau: Protective bevel as needed
Parallélisme (arcsec): <30
Centrage (mm): 0.25
Tolérance Épaisseur de Ligne (µm): ±13
Planéité de Surface (P-V): 3 - 4λ

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 211: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner