

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



Stock #27-677 FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕

€24,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€24,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Traitement:
MgF₂ (400-700nm)

Tolérance Angulaire (arcmin):
1.00

Spécification du Traitement:
R_{avg} ≤1.75% @400 - 700nm

Diamètre (mm):
25.00 ±0.1

Orientation de l'Image:
Beam Deviation

Puissance (Dioptres): 3.49
Substrat: N-BK7
Précision de Surface: 1λ
Épaisseur (mm): 3.00
Type: Wedge Prism
Angle de Bord: 3° 52'0"
Déviation Nominale (°): 2.00

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner