


In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



Stock #66-353 3-4 JOURS



1



€547,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-4

€547,00

Qté 5+

€520,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Traitement:  
Vacuum Deposited Chrome, OD >3.0

Tolérance Dimensionelle (pouces):  
±0.02

Fréquence (lp/mm):  
60

Substrat:

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| Float Glass                                   |
| Densité Optique OD:<br>3.00                   |
| Dimensions (pouces):<br>2 x2                  |
| Qualité de Surface:<br>60-40                  |
| Épaisseur (mm):<br>1.50                       |
| Type:<br>Metric                               |
| Tolérance Dimensionelle (mm):<br>± 0.02       |
| Parallélisme Ligne à Ligne (arcsec):<br>≤2    |
| Parallélisme du Modèle de Substrat (°):<br>±1 |
| Planéité de Surface (P-V):<br>1λ              |

Conformité réglementaire

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| RoHS 2015:<br><a href="#">Conforme</a>                   |
| Reach 209:<br><a href="#">Conforme</a>                   |
| Certificate of Conformance:<br><a href="#">Visionner</a> |