

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock #88-501 [CONTACT](#)



1



€572,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€572,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Couleur:
Blue

Numéro de Modèle:
BX0202-455-IC

Température d'Utilisation (°C):
0 to 60

Dimensions (mm):

115.1 L x 115.1 W x 20.1 D
Longueur d'Onde (nm): 455.00
Durée de Vie LED (heures): 50,000
Alimentation d'Énergie: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #66-855 Korea: #33-773 China: #66-855
Nombre de Chaînes: 1.00
Zone Active (inches): 2 x 2
Type d'Éclairage: LED Illuminator
Fabricant: Advanced Illumination
Géométrie: Backlight
Mode d'Éclairage: Constant

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Contains SVHC(s)