


In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



Line Grid Low Reflective Chrome

Stock #62-538 3-4 JOURS



1



€736,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-4

€736,00

Qté 5+

€699,30

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Substrat:
White Soda Lime Glass

Longueur (mm):
50.80

Densité Optique OD:
>3.0

Précision Totale (mm): ±0.002
Taille de Motif (mm): 30.1 x 30.1
Qualité de Surface: 20-10 over active area, 60-40 outside
Épaisseur (mm): 2.50
Largeur (mm): 50.80
Épaisseur de Ligne (mm): Center Line: 0.1 ±0.002 Inner Line: 0.075 ±0.002
Espacement Centre à Centre (mm): 1.00 ±0.001
Planéité de Surface (P-V): 3 - 4λ

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 209: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner