

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



Stock #83-504 3-4 JOURS



1



€362,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-2

€362,00

Qté 3+

€315,70

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Type de Mouvement:  
Linear (X)

Guide System:  
Crossed Roller Bearing

Mécanisme:

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| English Micrometer                                |
| <b>Position de la Vis:</b><br>Side Drive          |
| <b>Type:</b><br>English                           |
| <b>Taille de Plateau (mm):</b><br>30 x 30         |
| <b>Course (pouces):</b><br>0.25                   |
| <b>Filetage au Centre:</b><br>¼-20                |
| <b>Construction:</b><br>Aluminium Stage           |
| <b>Pas de Vis-Mère (mm):</b><br>0.635             |
| <b>Capacité de Charge (kg):</b><br>3              |
| <b>Filetage:</b><br>(1) ¼-20, (6) 2-56            |
| <b>Taille de Plateau (pouces):</b><br>1.18 x 1.18 |
| <b>Précision (µm):</b><br>2                       |
| <b>Pitch (arcsec):</b><br>30                      |
| <b>Yaw (arcsec):</b><br>25                        |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Dispensé</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |
| <b>Reach 233:</b><br><a href="#">Contains SVHC(s)</a>           |