

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



4-6λ First Surface Mirrors

Stock **#32-359** ☐ En Stock

-

1

+

€24,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€24,50
Qté 6+
€19,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Planéité de Surface (P-V):
4 - 6λ

Substrat: ☐
Float Glass

Qualité de Surface:
80-50

Dimensions (mm): 35.0 x 109.0 ±0.76
Spécification du Traitement: R _{avg} >85% @400 - 700nm
Traitement: Protected Aluminum (400-700nm)
Type de Traitement: Metal
Angle d'Incidence (°): 45.00
Biseau: Protective as needed
Ouverture Utile (%): >90
Épaisseur (mm): 3.20
Type: Flat Mirror
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700
Longueur (mm): 109.00
Largeur (mm): 35.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 240: Conforme