

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock #67-896 3-4 JOURS

-

1

+

€486,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9
€486,00
Qté 10+
€436,60
Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
50.00 +0.00/-0.25

Angle d'Incidence (°):
0

Densité Optique OD:
≥4.0

Ouverture Utile CA (mm): 45.0
Longueur d'Onde Centrale CWL (nm): 380.00 +3.0/-0.0
Tolérance de la Longueur d'Onde Centrale (nm): +3.0/-0.0
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm): 10.00 ±2
Tolérance de la Largeur Max à Mi-Hauteur FWHM (nm): ±2
Transmission Min. (%): >25
Température d'Utilisation (°C): -50 to +50
Traitement: Traditional Coated
Qualité de Surface: 80-50
Type: Bandpass Filter
Applications Typiques: General Filtering
Gamme de Blocage (nm): 200 - 10000
Construction: Mounted in Black Anodized Ring
Épaisseur de Monture (mm): 5.9

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme