


In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

Lentille Liquide a Focalisation Variable Corning® varioptic® A-39N0-P16, Serie A incorporée, FPC 6 broches avec thermistance, ouverture utile de 3,9 mm



3.9mm CA, A-39N0-P16 Corning® Varioptic® Variable Focus Liquid Lens, Packaged A-Series - 6 pins FPC with Thermistor



Stock #15-740 FIN DE SÉRIE ☐ En Stock

- 1 +

€112,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€112,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
15.50

Traitement:
VS

Type: Packaged Lens w/ Thermistor
Ouverture Utile CA (mm): 3.9
Contenu du Coffret: Packaged A-39N0 with a straight flex cable with thermistor FPC-A-16 (6 pins)
Gamme de Focalisation: -5 to +15 diopter
Numéro de Modèle: A-39N0-P16
Température d'Utilisation (°C): -20 to +60
Température de Stockage (°C): -40 to +85
Épaisseur (mm): 5.20
Transmission (%): 97 @ 587nm
Erreur du Front d'Onde Transmis, RMS: 50nm
Applications Typiques: Industrial vision, medical imaging cameras, optical equipment, & biometric devices requiring a large clear aperture

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner