

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



4" Fiber Optic Diffuse Axial Illuminators (#53-381)



Stock **#53-381** 3-4 JOURS

- 1 +

€795,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€795,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Ouverture Numérique NA:
0.55 nominal

Diamètre Fibre (µm):
50 (0.002" nominal)

Construction:

Black Anodized Aluminum
Fraction d'Emballage (%) : 83% nominal
Pertes de Transmission : 10% per ft. at 660nm
Type d'Éclairage : Fiber Optic Light Guide
Géométrie : Diffuse Axial

Conformité réglementaire

Reach 174 : Conforme
RoHS : Non Conforme
Certificate of Conformance : Visionner

