

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



Stock #13-629 [CONTACT](#)



1



€629,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-4

€629,00

Qté 5+

€566,10

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Type de Mouvement:
Goniometer

Guide System:
Dovetail

Mécanisme:
Lead Screw

Type:

Metric
Taille de Plateau (mm): 40 x 40
Course (°): ±20
Construction: Brass Stage
Capacité de Charge (kg): 3
Filetage: (1) M6 x 1.0, (4) M3 x 0.5, (4) M2 x 0.4
Rayon R (mm): 31
Résolution (°): 0.2
Poids (kg): 0.25

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme

