


Filtre Passe-Bas OD 2, 400 nm, 12,5 mm de Dia.



OD 2.0 Shortpass Filters

Stock **#15-465** ☐ En Stock

-

1

+

€82,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9
€82,00
Qté 10+
€73,80
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement	
Diamètre (mm): 12.50 +0.00/-0.20	
Angle d'Incidence (°): 0	
Densité Optique OD: ≥2.0	

Longueur d'Onde de Coupure (nm): 400.00 ±8
Substrat: 
Traitement: Hard Coated
Bande de Coupure (nm): 420 - 505
Qualité de Surface: 60-40
Épaisseur (mm): 2.00 ±0.10
Transmission (%): ≥85
Bande de Transmission (nm): 325 - 385
Type: Shortpass Filter
Ouverture Utile (%): 90
Durabilité Environnementale: ML-STD-810F, Section 507.4
Résistance Physique: ML-C-48497A, Section 3.4.1
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 325 - 505

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner