


TECHSPEC® Fenêtre Multispectrale en Sulfure de Zinc, Traitée AR 3-12 µm, 40 mm de Dia.



TECHSPEC® Zinc Sulfide Multispectral Windows

Stock **#64-146** 3-4 JOURS



1



€637,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€637,50

Qté 11+

€574,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Biseau:
Protective as needed

Ouverture Utile (%):
90.00

Ouverture Utile CA (mm):

36.00
Diamètre (mm): 40.00 +0.0/-0.1
Épaisseur (mm): 4.00 ±0.1
Traitement: BBAR (3000-12000nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} <5.0% @ 3 - 12µm
Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10⁻⁶/°C): 6.8
Densité (g/cm³): 4.08
Bords: Fine Ground
Indice de Réfraction n_d: 2.371
Dureté de Knoop (kg/mm²): 210
Parallélisme (arcmin): <1
Rapport de Poisson: 0.27
Substrat: Zinc Sulfide Multispectral
Planéité de Surface (P-V): λ/10 @ 10.6µm
Qualité de Surface: 60-40
Type: Protective Window
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 3000 - 12000
Module d'Élasticité de Young (GPa): 74.5

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner