

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



Stock #32-065-533 CONTACT

- 1 + **€486,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€486,00

Qté 10+

€413,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Substrat:
[BOROFLOAT®](#)

Tolérance Distance Focale (%):
±1

Qualité de Surface:
60-40

Précision de Surface:

N/8
Diamètre (pouces): 4.25 +0.02/-0
Diamètre (mm): 108.00 +0.5/-0
Distance Focale EFL (pouces): 17.5
Distance Focale EFL (mm): 444.50
Radius of Curvature (mm): 889.00
Ouverture (f/#): f/4.1
Traitement: Enhanced Aluminum (450-650nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} >95% @ 450 - 650nm
Type de Traitement: Metal
Surface Arrière: Ground
Ouverture Utile CA (mm): 98
Épaisseur au Bord ET (pouces): 0.75
Épaisseur au Bord ET (mm): 19.10
Type: Parabolic Mirror
Gamme de Longueur d'Onde (µm): 0.45 - 0.65
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 450 - 650
Damage Threshold, Reference: ☐ 0.2 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme