

TECHSPEC®

Polariseur Linéaire en Plastique, 450 x 600 mm (XP42-200)



Stock #14-341 3-4 JOURS

-

1

+

€305,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€305,00
Qté 6+
€268,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Rapport d'Extinction:
9000:1

Substrat: ☐
[XP42-200 on PMMA](#)

Longueur (mm):
450.00

Température d'Utilisation (°C):

-40 to +80
Dimensions (mm): 600.0 x 450.0 +0.0/-3.0
Épaisseur (mm): 2.22 ±0.25
Transmission (%): Single: 42 Parallel: 36 Crossed: <0.004
Type: Linear Polarizer
Construction: Polarizing Film on PMMA
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700
Efficacité de la polarisation (%): >99.98
Largeur (mm): 600.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme