

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock #62-642

CONTACT



1



€280,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€280,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Qualité de Surface:
80-50

Type:
Cold Mirror

Longueur Tube d'Extension (mm):
38.0

Tolérance Dimensionelle (mm):
0.5

Type d'Optique:
45° Cold Mirror

Spécification du Traitement:

T_{avg} ≥90% @ 800 - 1200nm
R_{avg} ≥95% @ 425 - 650nm

Type de Filetage:

C-Mount (1" x 32 TPI)

Traitement:

Cold Mirror, 45°

Substrat: ☐

[BOROFLOAT®](#)

Filter Included:

[#64-449](#)

Conformité réglementaire

RoHS:

[Conforme](#)

Certificate of Conformance:

[Visionner](#)