

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Varifocal Imaging Lenses



Stock **#58-365** ☐ En Stock

-

1

+

€230,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€230,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Champ de Vision @ Distance de Travail Min. (mm):
639 - 168

Longueur (mm):
50.30

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
93.6° - 31.2°

Diamètre Max. (mm):

40.0
Max. Protrusion Derrière (mm): 4.6
Type: Varifocal Lens
Distance Focale FL (mm): 4.00 - 12
Taille maximale du capteur: 1/2"
Distance de Travail (mm): 300 - ∞
Monture: C-Mount
Ouverture (f/#): f/1.2 - f/16
Lens Wavelength Range: VS

Conformité réglementaire

Reach 174: Conforme
RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner

