

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▾

SUBMIT



Magnesium Fluoride (MgF₂) Windows

Stock #17-283 3-4 JOURS



1



€697,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€697,50

Qté 11+

€628,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Nombre d'Abbe (v_d):
106.22

Biseau:
Protective as needed

Ouverture Utile (%):

90
Ouverture Utile CA (mm): 45.72
Diamètre (mm): 50.80 +0.0/-0.1
Épaisseur (mm): 3.00 ±0.1
Traitement: Uncoated
Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10⁻⁶/°C): 13.7
Densité (g/cm³): 3.18
Bords: Fine Ground
Indice de Réfraction n_d: 1.377
Dureté de Knoop (kg/mm²): 415
Parallélisme (arcmin): <1
Rapport de Poisson: 0.271
Substrat: Magnesium Fluoride (MgF ₂)
Planéité de Surface (P-V): λ/2
Qualité de Surface: 40-20
Type: Protective Window
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 120 - 7000
Module d'Élasticité de Young (GPa): 138

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner