

50mm Dia., Ge, Holographique, Polariseur IR à Grille



50mm Dia. Ge, IR Holographic Wire Grid Polarizer, #62-777

Stock #62-777 3-4 JOURS

- 1 + **€2.250,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€2.250,00

Qté 6+
€1.799,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Angle d'Incidence (°):
0

Ouverture Utile CA (mm):
34.0

Diamètre (mm):

50.00
Rapport d'Extinction: 300:1 @ 10.6µm
Substrat: ☐ Germanium (Ge)
Température d'Utilisation (°C): -20 to 75
Polarisation: Notches on polarizer ring are aligned with wires of wire grid
Épaisseur (mm): 2.00
Transmission (%): >50
Type: Linear Polarizer
Parallélisme (arcmin): ≤3
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.2
Construction: Wire Grid
Parallélisme du Trait au Bord (°): N/A
Épaisseur de Monture (mm): 6.0
Remarque: Notches on polarizer ring are aligned with wires of wire grid (max. reflection)
Ring Thickness (mm): ±0.1
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 8000 - 17000
Planéité de Surface (P-V): λ/20 @ 10.6 µm
Damage Threshold, By Design: ☐ 50 W/cm²
Monture: Black Anodized Aluminum
Traits par mm: 2700.00

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Reach 219: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner