

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock #87-971

3-4 JOURS

-

1

+

€1.094,00

AJOUTER AU PANIER
Qté 1-5
€1.094,00
Qté 6+
€875,20
Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm): 50.00 +0.0/-0.1
Distance Focale EFL (mm): 75.00
Substrat: Germanium (Ge)
f/#:

1.5
Ouverture Numérique NA: 0.33
Traitement: BBAR (8000-12000nm)
Type: Meniscus Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 8000 - 12000
Distance Focale Arrière BFL (mm): 71.56
Épaisseur Centrale CT (mm): 5.00
Tolérance Épaisseur Centrale (mm): ±0.10
Centrage (arcmin): <3
Ouverture Utile (%): 90.00
Spécification du Traitement: R _{avg} <3.0% @ 8 - 12µm
Épaisseur au Bord ET (mm): 3.5
Longueur d'Onde à la Focale Donnée (µm): 10.6
Rayon R₁ (mm): 81.89
Rayon R₂ (mm): 122.77
Qualité de Surface: 60-40
Gamme de Longueur d'Onde (µm): 8 - 12

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme