

TECHSPEC® Lentille Ménisque en Germanium Non Traitée, 50 mm de dia. x 75 mm FL



Stock **#87-959** 3-4 JOURS

- 1 + **€931,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€931,00

Qté 6+
€744,80

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
50.00 +0.0/-0.1

Distance Focale EFL (mm):
75.00

Substrat: ☐
Germanium (Ge)

f/#:

1.5
Ouverture Numérique NA: 0.33
Traitement: Uncoated
Type: Meniscus Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 2000 - 14000
Distance Focale Arrière BFL (mm): 71.56
Épaisseur Centrale CT (mm): 5.00
Tolérance Épaisseur Centrale (mm): ±0.10
Centrage (arcmin): <3
Ouverture Utile (%): 90.00
Épaisseur au Bord ET (mm): 3.5
Longueur d'Onde à la Focale Donnée (µm): 10.6
Rayon R₁ (mm): 81.89
Rayon R₂ (mm): 122.77
Qualité de Surface: 60-40
Gamme de Longueur d'Onde (µm): 2 - 14

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 219: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner