

50µm 0.22 NA VIS/NIR Fiber, 10m Length



Stock **#57-084** [CONTACT](#)

-

1

+

€59,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-4
€59,00
Qté 5+
€52,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement
Angle d'Acceptation (°): 25.4
Matériau de Protection: Polyimide
Diamètre de la Gaine (µm):

125 +1/-3
Traitement: VS/NIR
Rayon de Courbure Min. (mm): 25/13 (Continuous/Momentary)
Substrat:  Fused Silica (Coming 7980)
Longueur (m): 10.00
Ouverture Numérique NA: 0.22
Température d'Utilisation (°C): -190 to +390
Diamètre Externe (µm): 145 ±5
Diamètre du Coeur (µm): 50 ±2
Indice du Coeur n_d: 1.457
Indice de Réfraction n_d : 1.440
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 300 - 2400
Tolérance Ouverture Numérique (NA): ±0.02

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 209: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner