


5,5" Diamètre, Fenêtre Optique Plastique



Stock **#43-926** FIN DE SÉRIE ☐ En Stock

-

1

+

€29,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€29,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Nombre d'Abbe (v_d):
57.00

Diamètre (mm):
139.70 ±0.3

Diamètre (pouces):
5.5

Épaisseur (mm):
1.50 ±0.15

Traitement: Uncoated
Densité (g/cm³): 1.320
Indice de Réfraction n_d: 1.501
Température d'Utilisation (°C): 100 Continuous, 130 for 1 hour
Substrat: Thermoset ADC (CR-39®)
Transmission (%): >90 (typical)
Type: Protective Window
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 1500

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 223: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner