

[Afficher tous les 33 produits de la même famille.](#)

Lentille Liquide à Focalisation Variable Corning® Varioptic® A-58N0-P19, Série A incorporée, FPC 6 broches sans thermistance, ouverture utile de 5,8 mm



5.8mm CA, A-58N0-P19 Corning® Varioptic® Variable Focus Liquid Lens, Packaged A-Series - 6 pins FPC without Thermistor



Stock **#16-035** FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

- 1 +

€231,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€231,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
15.50

Traitement:
VS

Type: Packaged Lens
Ouverture Utile CA (mm): 5.8
Contenu du Coffret: Packaged A-58N0 with a bent flex cable without populated thermistor FPC-A-19 (6 pins)
Gamme de Focalisation: -5 to +10 diopter
Numéro de Modèle: A-58N0-P19
Température d'Utilisation (°C): -20 to +50
Température de Stockage (°C): -40 to +85
Épaisseur (mm): 6.30
Transmission (%): 97 @ 587nm
Erreur du Front d'Onde Transmis, RMS: 80nm
Applications Typiques: Optical instruments such as ophthalmology, scientific instrumentation, life sciences and microscopes requiring a larger clear aperture than the A-39N lens

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Dispensé
Reach 224: Contains SVHC(s)
Certificate of Conformance: Visionner