

Spot coaxial haute intensité, 590 nm

See More by [Advanced Illumination](#)



Advanced Illumination High Intensity Coaxial LED Spot Light Illuminator

Stock #11-027 CONTACT



1



€615,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€615,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Couleur:
Amber

Numéro de Modèle:
SL162-590IC

Température d'Utilisation (°C):
0 to 60

Poids (g): 85.1
Durée de Vie LED (heures): 50,000
Alimentation d'Énergie: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #66-855 Korea: #33-773 China: #66-855
Nombre de LEDs: 1
Longueur du Câble (m): 2
Type d'Éclairage: LED Illuminator
Fabricant: Advanced Illumination
Géométrie: Spot Light
Mode d'Éclairage: Constant

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Dispensé
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Contains SVHC(s)

