

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



Stock #49-020 FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

1 **€99,95**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€99,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Traitement:
UV-AR & Aluminized

Substrat: ☐
[Fused Silica](#) (Corning 7980)

Qualité de Surface:
20-10

Type:
Penta Prism

Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.10
Tolérance Angulaire (arcmin): ±1
Biseau: Protective bevel as needed
Longueur des Côtés (mm): 5.00
Orientation de l'Image: Right-Handed
Spécification du Traitement: Entrance/Exit Faces: R _{abs} ≤1.0% @ 250 - 425nm, R _{avg} ≤0.75% @ 250 - 425nm, R _{avg} ≤0.5% @ 370 - 420nm Reflecting Surfaces: R _{avg} >85% @ 250 - 700nm w/Black Overpaint
Déviatiion du Faisceau (°): 90
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 250 - 425
Planéité de Surface (P-V): λ/10
Damage Threshold, By Design: ☐ Entrance/Exit Faces: 3 J/cm2 @ 355nm, 10ns Reflecting Surfaces: 0.3 J/cm2 @ 532nm & 1064nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner