

**TECHSPEC® 6" de Dia. x 24" FL Or Protégé, Miroir Parabolique**



Stock **#32-069-566** [CONTACT](#)

⊖ 1 ⊕ **€856,00**

AJOUTER AU PANIER

|         |
|---------|
| Qté 1-4 |
| €856,00 |

|         |
|---------|
| Qté 5+  |
| €728,00 |

|                                  |
|----------------------------------|
| Prix sur Quantité                |
| <a href="#">Demande de Devis</a> |

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Substrat: ☐ BOROFLOAT®

Tolérance Distance Focale (%): ±1

Qualité de Surface: 60-40

Précision de Surface:

|                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N/8                                                                                                                    |
| <b>Diamètre (pouces):</b><br>6.0 +0.06/-0                                                                              |
| <b>Diamètre (mm):</b><br>152.40 +1.5/-0                                                                                |
| <b>Distance Focale EFL (pouces):</b><br>24.0                                                                           |
| <b>Distance Focale EFL (mm):</b><br>609.60                                                                             |
| <b>Radius of Curvature (mm):</b><br>1,219.20                                                                           |
| <b>Ouverture (f/#):</b><br>f/4                                                                                         |
| <b>Traitement:</b><br>Protected Gold (700-10000nm)                                                                     |
| <b>Spécification du Traitement:</b><br>R <sub>avg</sub> >96% @ 700 - 2000nm<br>R <sub>avg</sub> >96% @ 2000 - 10,000nm |
| <b>Type de Traitement:</b><br>Metal                                                                                    |
| <b>Surface Arrière:</b><br>Ground                                                                                      |
| <b>Ouverture Utile CA (mm):</b><br>138                                                                                 |
| <b>Épaisseur au Bord ET (pouces):</b><br>1.00                                                                          |
| <b>Épaisseur au Bord ET (mm):</b><br>25.40                                                                             |
| <b>Type:</b><br>Parabolic Mirror                                                                                       |
| <b>Gamme de Longueur d'Onde (µm):</b><br>0.7 - 10                                                                      |
| <b>Gamme de Longueur d'Onde (nm):</b><br>700 - 10000                                                                   |
| <b>Damage Threshold, Reference:</b> <input type="checkbox"/><br>0.8 J/cm <sup>2</sup> @ 1064nm, 10ns                   |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |
| <b>Reach 235:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |