

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



633nm Laser Line Coated Plano-Convex (PCX) Lenses

Stock **#69-523** FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€21,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€21,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
6.00 +0.0/-0.025

Distance Focale EFL (mm):
30.00 @ 587.6nm

Distance Focale Arrière BFL (mm):
29.14

Traitement:

Laser V-Coat (980nm)
Spécification du Traitement: R _{abs} <0.25% @ 980nm
Substrat: ☐ N-BK7
Qualité de Surface: 40-20
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Centrage (arcmin): <1
Épaisseur Centrale CT (mm): 1.30 ±0.05
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.01
Rayon R₁ (mm): 15.50
Ouverture Utile CA (mm): 5.4
f/#: 5.00
Ouverture Numérique NA: 0.10
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 980
Type: Plano-Convex Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Damage Threshold, By Design: ☐ 5 J/cm ² @ 980nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner