



In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



UV Fused Silica Plano-Convex (PCX) Lenses



Stock **#48-665** 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€112,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€112,50

Qté 6+

€90,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
6.00 +0.0/-0.025

Distance Focale EFL (mm): 24.00 @ 587.6nm
Distance Focale Arrière BFL (mm): 22.63
Traitement: Uncoated
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface: 40-20
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Centrage (arcmin): <1
Épaisseur Centrale CT (mm): 2.00 ±0.05
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.58
Rayon R₁ (mm): 11.00
Ouverture Utile CA (mm): 5.4
f/#: 4
Ouverture Numérique NA: 0.13
Type: Plano-Convex Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 200 - 2200

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 219: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner