

TECHSPEC® 70 x 70mm Goniomètre Filetage Métrique, Rayon 150mm



TECHSPEC® Goniometers



+1

Stock **#66-536** 3-4 JOURS

- 1 +

€699,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-2

€699,00

Qté 3+

€608,90

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Type de Mouvement:
Goniometer

Mécanisme:
Lead Screw

Type: Metric
Taille de Plateau (mm): 70 x 70
Course (°): ±10
Construction: Aluminium Stage
Pas de Vis-Mère (mm): 0.5
Capacité de Charge (kg): 6
Filetage: (9) M6 x 1, (4) M3 x 0.5, (8) M2 x 0.4
Rayon R (mm): 150
Résolution (arcmin): 5
Taille de Plateau (pouces): 2.75 x 2.75
Poids (kg): 0.3

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme