

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Gorilla® Glass Windows



Stock #11-854 3-4 JOURS

- 1 +

€46,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€46,50
Qté 6+
€35,75
Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Biseau:

Protective as needed

Cycle de Renforcement Chimique (heures):

CUSTOM

OPTIONS

8
Ouverture Utile (%) : 90.00
Ouverture Utile CA (mm) : 67.50
Diamètre (mm) : 75.00 ±0.13
Épaisseur (mm) : 1.10 (nominal)
Traitement : Uncoated
Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10⁻⁶/°C) : 7.58 (0 to +300°C)
Densité (g/cm³) : 2.39
Bords : Fine Ground
Indice de Réfraction n_d : 1.5
Rapport de Poisson : 0.22
Substrat : Gorilla® Glass
Qualité de Surface : 80-50
Type : Protective Window
Gamme de Longueur d'Onde (nm) : 350 - 2200
Module d'Élasticité de Young (GPa) : 70

Conformité réglementaire

RoHS 2015 : Conforme
Certificate of Conformance : Visionner
Reach 233 : Conforme