

TECHSPEC® Prisme d’Amici, Traité Argent Protégé, 9 mm



Amici Roof Prisms

Stock **#12-638** 3-4 JOURS



1



€115,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€115,00

Qté 6+

€90,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Ouverture Utile CA (mm):
8.00

Traitement:
Silver with protective overcoat

Substrat: ☐
N-BK7

Qualité de Surface: 60-40
Type: Amici Roof Prism
Tolérance Dimensionelle (mm): +0/-0.1
Tolérance Angulaire (arcmin): ±5
Résolution (arcsec): 6.00
Biseau: Protective bevel as needed
Orientation de l'Image: Right-Handed
Remarque: Black Overpaint is 30-60µm Thick
Spécification du Traitement: Reflective Surfaces: R _{abs} > 97% FROM400 - 2500nm @ 0° AOI R _{avg} > 98% FROM400 - 2500nm @ 0° AOI
Déviati
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 350 - 2200
Planéité de Surface (P-V): λ/2
Type de Traitement: Metal
Damage Threshold, By Design: ☐ 0.5 J/cm ² @ 532nm & 1064nm, 10ns
Power (fringes) @ 632.8nm: 3.00
Irregularity (fringes) @ 632.8nm: 1.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 219: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner