

Allied Vision Manta G-283 2/3" CCD, Caméra, Monochrome

See More by [Allied Vision](#)



Allied VSION Manta GigE Cameras (Front)



Stock **#88-456** 3-4 JOURS

[Caméras similaires](#)



1



€2.426,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€2.426,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Sortie Vidéo:
GigE

Type:
Monochrome Camera

Fabricant: Allied Vision
Filetage: ¼-20 with Tripod Mbunt Adapter #89-996
Tampon d'Image: 32MB
Famille de Caméras: Manta
Numéro de Modèle: Manta G-283B
Composante d'Imagerie: Sony ICX674
Capteur: Progressive Scan CCD
Type d'Obturbateur: Global
Type de Capteur: 2/3"
Résolution (MegaPixels): 2.80
Pixels (H x V): 1,936 x 1,458
Taille de Pixel, H x V (µm): 4.54 x 4.54
Aire Active, H x V (mm): 8.8 x 6.6
Taux d'Image (fps): 30.40
Profondeur de Pixel: 8/12 bit
Contrôle d'Exposition: Via Software
Connecteur: GigE, RJ45 with Screw Locks
Alimentation d'Énergie: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #15-281 Europe: #15-281 Japan: #15-281 China: #15-281
Consommation de Puissance (W): 3.7 (12VDC External Power Supply)
GPIOs: 2 opto-isolated inputs, 2 opto-isolated outputs
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Dimensions (mm): 71 x 44 x 29 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g): 150
Monture: C-Mount
Housing: Full
Orientation du Port d'Interface: Back Panel
Gamme Dynamique (dB): 63.5
Température d'Utilisation (°C): +5 to +45
Température de Stockage (°C): -10 to +70
GPIO Connector Type: 12-pin Hirose (HR10)
Machine Vision Standard: GigE Vision v1.2, GenICam SFNC V1.2.1

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme

