

[Produits](#) / [Caméras](#) / [Caméras USB](#) / [Caméras USB 3.0 ace de Basler](#)

[Afficher tous les 58 produits de la même famille.](#)

## Caméra Basler acA4096-30uc USB3 Couleur



Stock **#37-218** [CONTACT](#)

[Caméras similaires](#)

- 1 + **€1.699,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€1.699,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

**Sortie Vidéo:**  
USB 3.0

**Type:**  
Color Camera

**Fabricant:**  
Basler

|                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Filetage:</b><br>¼-20 with Tripod Mount Adapter <a href="#">#12-611</a>                                    |
| <b>Tampon d'Image:</b><br>Not Specified                                                                       |
| <b>Famille de Caméras:</b><br>ace                                                                             |
| <b>Numéro de Modèle:</b><br>acA4096-30uc                                                                      |
| <b>Composante d'Imagerie:</b><br>Sony IMX267                                                                  |
| <b>Capteur:</b><br>Progressive Scan CMOS                                                                      |
| <b>Type d'Obturbateur:</b><br>Global                                                                          |
| <b>Type de Capteur:</b><br>1"                                                                                 |
| <b>Résolution (MegaPixels):</b><br>9.00                                                                       |
| <b>Pixels (H x V):</b><br>4,096 x 2,168                                                                       |
| <b>Taille de Pixel, H x V (µm):</b><br>3.45 x 3.45                                                            |
| <b>Aire Active, H x V (mm):</b><br>14.13 x 7.48                                                               |
| <b>Taux d'Image (fps):</b><br>32.00                                                                           |
| <b>Profondeur de Pixel:</b><br>10/12 bit                                                                      |
| <b>Contrôle d'Exposition:</b><br>Programmable via camera API, hardware trigger                                |
| <b>Connecteur:</b><br>USB 3.0, Micro-B with Screw Locks                                                       |
| <b>Alimentation d'Énergie:</b><br>Power over USB                                                              |
| <b>Consommation de Puissance (W):</b><br>3                                                                    |
| <b>GPIOs:</b><br>1 opto-coupled input line, 1 opto-coupled output line,<br>2 general purpose I/O (GPIO) lines |
| <b>Synchronisation:</b><br>Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run                             |
| <b>Dimensions (mm):</b><br>35.8 x 40 x 30 (excludes connectors and lens mount)                                |
| <b>Poids (g):</b><br>80                                                                                       |
| <b>Monture:</b><br>C-Mount                                                                                    |
| <b>Housing:</b><br>Full                                                                                       |
| <b>Orientation du Port d'Interface:</b><br>Back Panel                                                         |
| <b>Gamme Dynamique (dB):</b><br>Not Specified                                                                 |
| <b>Température d'Utilisation (°C):</b><br>0 to +50                                                            |
| <b>Température de Stockage (°C):</b><br>-20 to +80                                                            |
| <b>GPIO Connector Type:</b><br>6-pin Hirose (HR10)                                                            |
| <b>Machine Vision Standard:</b><br>USB3 Vision v1.0                                                           |

## Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |
| <b>Reach 235:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |