

[Produits](#) / [Caméras](#) / [Caméras USB](#) / [Caméras USB 3.0 ace de Basler](#)

[Afficher tous les 58 produits de la même famille.](#)

Caméra Basler ace acA2440-75um USB3 Mono



Stock **#35-927** ☐ **En Stock**

[Caméras similaires](#)

1 **€1.479,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€1.479,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Sortie Vidéo:
USB 3.0

Type:
Monochrome Camera

Fabricant:
Basler

Filetage: ¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-517
Tampon d'Image: Not Specified
Famille de Caméras: ace
Numéro de Modèle: acA2440-75um
Composante d'Imagerie: Sony IMX250
Capteur: Progressive Scan CMOS
Type d'Obturbateur: Global
Type de Capteur: 2/3"
Résolution (MegaPixels): 5.00
Pixels (H x V): 2,448 x 2,048
Taille de Pixel, H x V (µm): 3.45 x 3.45
Aire Active, H x V (mm): 8.45 x 7.07
Taux d'Image (fps): 75.00
Profondeur de Pixel: 10/12 bit
Contrôle d'Exposition: Programmable via camera API, hardware trigger
Connecteur: USB 3.0, Micro-B with Screw Locks
Alimentation d'Énergie: Power over USB
Consommation de Puissance (W): 3.2
GPIOs: 1 opto-coupled input line, 1 opto-coupled output line, 2 general purpose I/O (GPIO) lines
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run
Dimensions (mm): 29.3 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g): 80
Monture: C-Mount
Housing: Full
Orientation du Port d'Interface: Back Panel
Gamme Dynamique (dB): 73.1
Température d'Utilisation (°C): 0 to +50
Température de Stockage (°C): -20 to +80
GPIO Connector Type: 6-pin Hirose (HR10)
Machine Vision Standard: USB3 Vision v1.0

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme