

Caméra Basler aceacA2500-60uc USB 3.0 Couleur



Stock **#35-930** 3-4 JOURS

- 1 + **€1.079,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€1.079,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Sortie Vidéo:
USB 3.0

Type:
Color Camera

Fabricant:
Basler

Filetage:
1/4-20 with Tripod Mount Adapter [#88-517](#)

Tampon d'Image: Not Specified
Famille de Caméras: ace
Numéro de Modèle: acA2500-60uc
Composante d'Imagerie: ON Semi PYTHON 5000
Capteur: Progressive Scan CMOS
Type d'Obturbateur: Global
Type de Capteur: 1"
Résolution (MegaPixels): 5.00
Pixels (H x V): 2,590 x 2,048
Taille de Pixel, H x V (µm): 4.8 x 4.8
Aire Active, H x V (mm): 12.43 x 9.83
Taux d'Image (fps): 60.00
Profondeur de Pixel: 10 bit
Contrôle d'Exposition: Programmable via camera API, hardware trigger
Connecteur: USB 3.0, Micro-B with Screw Locks
Alimentation d'Énergie: Power over USB
Consommation de Puissance (W): 3.5
GPIOs: 1 opto-coupled input line, 1 opto-coupled output line, 2 general purpose I/O (GPIO) lines
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run
Dimensions (mm): 29.3 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g): 80
Monture: C-Mount
Housing: Full
Orientation du Port d'Interface: Back Panel
Gamme Dynamique (dB): Not Specified
Température d'Utilisation (°C): 0 to +50
Température de Stockage (°C): -20 to +80
GPIO Connector Type: 6-pin Hirose (HR10)
Machine Vision Standard: USB3 Vision v1.0

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme