

CM3-U3-31S4C-CS 1/1.8" Chameleon®3 Caméra, Couleur

See More by [FLIR](#)



USB 3.0 FLIR Chameleon Camera



Stock **#36-076** 3-4 JOURS



1



€574,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€574,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Sortie Vidéo:
USB 3.0

Type:
Color Camera

Fabricant:
FLIR

Filetage: ¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-210
Tampon d'Image: 16MB
Famille de Caméras: Chameleon@3
Numéro de Modèle: CMB-U3-31S4C-CS
Composante d'Imagerie: Sony IMX265
Capteur: Progressive Scan CMOS
Type d'Obturateur: Global
Type de Capteur: 1/1.8"
Résolution (MegaPixels): 3.20
Pixels (H x V): 2,048 x 1,536
Taille de Pixel, H x V (µm): 3.45 x 3.45
Aire Active, H x V (mm): 7.07 x 5.3
Taux d'Image (fps): 55.00
Profondeur de Pixel: 12 bit
Contrôle d'Exposition: 11µs - 32s
Connecteur: USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks
Alimentation d'Énergie: Power over USB or via GPIO
Consommation de Puissance (W): Not Specified
GPIOs: 1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated bi-directional ports
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO)
Dimensions (mm): 44 x 35 x 22.1 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g): 54.9
Monture: CS-Mount
Housing: Full
Orientation du Port d'Interface: Side Panel
Gamme Dynamique (dB): 71.38
Température d'Utilisation (°C): 0 to +45
Température de Stockage (°C): -30 to +60
GPIO Connector Type: 9-pin JST
Machine Vision Standard: USB3 Vision v1.0

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Dispensé
Reach 224: Contains SVHC(s)
Certificate of Conformance: Visionner