

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



Rack and Pinion Movement

Stock #54-793 3-4 JOURS



1



€423,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€423,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Dimensions (mm):

Rack and Pinion Block: 50 H x30 W x50 L

Course (mm):

35 (+23/-12) in Y

Type:

Rack and Pinion Mount

Course par Tour de 360° (mm):

25.5

Capacité de Charge (kg):

2.00
Remarque: 1/4-20 Stud
Type de Mouvement: Linear (Y)
Type of Adjustment: Coarse Movement
Optical Centerline from Post (mm): 51.00
Mounting Post Hole and Thread: 3/4" Diameter Post 1/4-20 Tapped Hole

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Dispensé
Reach 224: Contains SVHC(s)
Certificate of Conformance: Visionner

