

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



#59-322

Stock #59-322

3-4 JOURS

-

 1

+

€571,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€571,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Dimensions (mm):
Rack and Pinion Block: 50 H x30 W x50 L

Course (mm):
35 (+23/-12) in Y

Type:
Rack and Pinion Mount

Course par Tour de 360° (mm):
25.5 coarse, 3.2 fine

Capacité de Charge (kg):

2.00
Remarque: 1/4-20 Stud
Type de Mouvement: Linear (Y), Rotation
Type of Adjustment: Coarse/Fine Movement
Optical Centerline from Post (mm): 51.00
Mounting Post Hole and Thread: 3/4" Diameter Post 1/4-20 Tapped Hole

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Dispensé
Reach 224: Contains SVHC(s)
Certificate of Conformance: Visionner

