

TECHSPEC®

Platine Queue d’Aronde Impériale, 30 mm x 30 mm, Capacité de Charge de 5 kg, Course de 8 mm



#16-711: Dovetail Stage, 30mm SQ, English



Stock #16-711 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕

€110,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€110,00

Qté 10+

€97,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Type de Mouvement:
Linear (X)

Guide System: Dovetail
Mécanisme: Lead Screw
Position de la Vis: Center Drive
Type: English
Taille de Plateau (mm): 30 x 30
Course (mm): 8
Course (pouces): 0.31
Construction: Matte Black Finish Brass
Pas de Vis-Mère (mm): 0.5
Capacité de Charge (kg): 5
Filetage: (1) ¼-20, (8) 2-56
Taille de Plateau (pouces): 1.18 x 1.18
Précision (µm): 10
Logiciel Inclus: 4X 2-56, 5/16"L Socket Head Cap Screws; 1X 3mm Allen Wrench; 1X 2.5mm Allen Wrench

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner