

TECHSPEC®

Platine Queue d’Aronde Métrique, 30 mm x 30 mm, Capacité de Charge de 5 kg, Course de 8 mm



#16-711: Dovetail Stage, 30mm SQ, English



Stock **#16-714** [CONTACT](#)

⊖ 1 ⊕

€110,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9
€110,00
Qté 10+
€97,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Type de Mouvement:
Linear (X)

Guide System: Dovetail
Mécanisme: Lead Screw
Position de la Vis: Center Drive
Type: Metric
Taille de Plateau (mm): 30 x 30
Course (mm): 8
Course (pouces): 0.31
Construction: Matte Black Finish Brass
Pas de Vis-Mère (mm): 0.5
Capacité de Charge (kg): 5
Filetage: (1) M6 x 1, (8) M2 x 0.4
Taille de Plateau (pouces): 1.18 x 1.18
Précision (µm): 10
Logiciel Inclus: 4XM2 x 0.4, 8mmL Socket Head Cap Screws; 1X 3mm Allen Wrench; 1X2.5mm Allen Wrench

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner