

TECHSPEC®

Platine Queue d’Aronde Métrique, 40 mm x 40 mm, Capacité de Charge de 10 kg, Course de 14 mm



#16-712: Dovetail Stage, 40mm SQ, English



Stock #16-715 3-4 JOURS

− 1 +

€135,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€135,00

Qté 10+

€119,20

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Type de Mouvement:
Linear (X)

Guide System: Dovetail
Mécanisme: Lead Screw
Position de la Vis: Center Drive
Type: Metric
Taille de Plateau (mm): 40 x 40
Course (mm): 14
Course (pouces): 0.55
Construction: Matte Black Finish Brass
Pas de Vis-Mère (mm): 0.5
Capacité de Charge (kg): 10
Filetage: (1) M6 x 1, (4) M3 x 0.5, (8) M2 x 0.4
Taille de Plateau (pouces): 1.57 x 1.57
Précision (µm): 10
Logiciel Inclus: 4XM3 x 0.5, 8mmL Socket Head Cap Screws; 1X 3mm Allen Wrench; 1X2.5mm Allen Wrench

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner