

[Produits](#) / [Caméras](#) / [Caméras USB](#) / [Caméras FLIR Flea®3 USB 3.0](#)

☐ [Afficher tous les 11 produits de la même famille.](#)

Flea®3 FL3-U3-120S3C-C 1/2.3" Couleur USB 3.0 Caméra

See More by [FLIR](#)



Stock **#36-342** FIN DE SÉRIE [CONTACT](#)



1



€853,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€853,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Connecteur:
USB 3.0, Micro-B with Screw Locks

Taux d'Image (fps):
15.0000000000

Composante d'Imagerie:

Sony IMX172
Numéro de Modèle: FL3-U3-120S3C-C
Monture: C-Mount
Température d'Utilisation (°C): 0 to +45
Taille de Pixel, H x V (µm): 1.55 x 1.55
Pixels (H x V): 4,000 x 3,000
Aire Active, H x V (mm): 6.2 x 4.65
Dimensions (mm): 29 x 29 x 30 (excludes connectors and lens mount)
Filetage: 1/4-20 with Tripod Mount Adapter #88-210
Type: Color Camera
Poids (g): 41
Consommation de Puissance (W): <3
Alimentation d'Énergie: Power over USB or via GPIO with #86-784
Profondeur de Pixel: 8/12/16/24 bit
Type d'Obturbateur: Rolling with Global Reset
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Sortie Vidéo: USB 3.0
Température de Stockage (°C): -30 to +60
Capteur: Progressive Scan CMOS
Contrôle d'Exposition: 162µs - 0.99s
Type de Capteur: 1/2.3"
Gamme Dynamique (dB): 66.46
Tampon d'Image: 32MB
Housing: Full
Résolution (MegaPixels): 12.0000000000
Famille de Caméras: Flea@3
Fabricant: FLIR
Orientation du Port d'Interface: Back Panel
GPIOs: 1 opto-isolated input, 2 opto-isolated outputs, 2 non-isolated bi-directional ports
#Camera Interface: USB
GPIO Connector Type: 8-pin Hirose (HR25)
Machine Vision Standard: USB3 Vision v1.0

Conformité réglementaire

Reach 174: Conforme
RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner

