

Filtre Passe-Bande en Verre Coloré Hoya B370 (UVVIS), 12 mm de dia., 1 mm d'épaisseur

See More by [Hoya](#)



Stock **#18-776** ☐ En Stock

[Bandes passantes supplémentaires](#)

1 **€37,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€37,00

Qté 11+

€33,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
12.00

Longueur d'Onde Centrale CWL (nm): 370.00
Densité (g/cm³): 2.36
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm): 100.00
Numéro de Verre/Filtre: Hoya B370
Substrat: ☐ Colored Glass
Traitement: Uncoated
Couleur: Blue-Violet
Qualité de Surface: 60-40
Épaisseur (mm): 1.00
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.1
Type: Bandpass Filter
Longueur d'Onde: UV-VIS
Parallélisme (arcmin): ≤1
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.2

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner