



Filtre Passe-Bande en Verre Coloré Hoya B370 (UVVIS), 25,4 mm de dia., 1 mm d'épaisseur

See More by [Hoya](#)



Stock **#18-777** 3-4 JOURS
☐ [Bandes passantes supplémentaires](#)

1 **€63,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€63,00

Qté 11+
€56,00

Prix sur Quantité
[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):

25.40
Longueur d'Onde Centrale CWL (nm): 370.00
Densité (g/cm³): 2.36
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm): 100.00
Numéro de Verre/Filtre: Hoya B370
Substrat: ☐ Colored Glass
Traitement: Uncoated
Couleur: Blue-Violet
Qualité de Surface: 60-40
Épaisseur (mm): 1.00
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.1
Type: Bandpass Filter
Longueur d'Onde: UV-VIS
Parallélisme (arcmin): ≤2
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.2

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner