



Filtre Passe-Bande en Verre Coloré Hoya B390 (UVVIS), 50,8 mm x 50,8 mm, 1 mm d'épaisseur

See More by [Hoya](#)



Stock #18-785 3-4 JOURS

- 1 +

€108,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€108,00

Qté 11+
€96,00

Prix sur Quantité
[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Dimensions (mm):
50.80 x 50.80

Longueur d'Onde Centrale CWL (nm): 390.00
Densité (g/cm³): 2.57
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm): 125.00
Numéro de Verre/Filtre: Hoya B390
Substrat: ☐ Colored Glass
Traitement: Uncoated
Couleur: Blue-Violet
Qualité de Surface: 60-40
Épaisseur (mm): 1.00
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.1
Type: Bandpass Filter
Longueur d'Onde: UV-Vis
Parallélisme (arcmin): ≤2
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.2

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner